

Fecha: 29 Abril 2016

Resumen de los ensayos

Aplicación de 2 manos de **EGALUX LACA** sobre tablero de madera fondeado de color, mediciones con rodillo **DUPLO (Vari2) (ref.07568)**

Colocación en medio del panel de prueba de una cartulina para posteriores mediciones de micraje y para mantener un testigo.



Descripción técnica herramienta

- Midi Microfibra Blanc 8 mm para primeras manos.
- Midi Poro 0 Negro cóncavo para acabado
- Máxima cubrición.
- Acabado perfecto.



Prueba de rendimiento

Superficie cubierta completamente



Prueba de Cubrición (Norma 30 a 45 micras) :

25,2 micras de media (medio)



Homogeneidad del acabado

15 micras, equivalente a +/-60%



Apariencia del acabado (control visual)

Buena regular y uniforme



Capacidad de descarga (Norma 20 a 35 gr.):

20 gr. (medio)



Salpicado (control visual)

No se aprecia salpicado (bueno)



Lavado de la herramienta posterior


Complicado debido a la naturaleza del esmalte

Nota Final

Puntuación binomio herramienta-pintura



Rendimiento



Acabado



Comentarios finales y conclusiones

Es el tejido que mejor funciona con este esmalte en todos los criterios.

Existen personas que puedan rechazar una aplicación en dos fases, en este caso, el resultado lo justifica.

Se recomienda este sistema para aplicaciones de EGALUX LACA.